

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	100 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
ISO kod držača	A20X SDUCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	25 mm
Veličina pločice	11 mm
Ø drške $D_s$	20 mm
Ukupna duljina L	177 mm
Serija	Master Mute
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
područje koje se ne može pritezati S	120 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka