

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Serija	Master Mute
Veličina pločice	7 mm
Ø drške D_s	12 mm
Ukupna duljina L	120 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
ISO kod držača	A12X SDUCR/L07
Duljina izboja L_1	60 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	16 mm
područje koje se ne može pritezati S	72 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka