

**Garant**
**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 20/09mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Razred artikla	29E

**Opis**
**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	13 mm
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	177 mm
ISO kod držača	A20X SCLCR/L09
Kut rezne oštice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Serijski naziv	Master Mute
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Duljina izboja $L_1$	100 mm
područje koje se ne može pritezati S	120 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka