

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 12/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Veličina pločice	6 mm
Udaljenost vrha od osi	8,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
Ø drške D_s	12 mm
Serija	Master Mute
ISO kod držača	A12X SCLCR/L06
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	16 mm
Duljina izboja L_1	60 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602.
Ukupna duljina L	120 mm
područje koje se ne može pritezati S	72 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka