

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, poveznice, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 47
Veličina pločice	11 mm
Duljina izboja $L_1$	100 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102.
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	25 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ukupna duljina L	177 mm
Ø drške $D_s$	20 mm
ISO kod držača	A20X STF CR/L11
Serija	Master Mute
područje koje se ne može pritezati S	120 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	poveznice
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka