

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 16/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	151 mm
Serija	Master Mute
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	80 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
ISO kod držača	A16X SCLCR/L06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602.
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	20 mm
područje koje se ne može pritezati S	96 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka