

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 25/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Seriya	Master Mute
Udaljenost vrha od osi	17 mm
ISO kod držača	A25X SCLCR/L09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Ø drške $D_s$	25 mm
Ukupna duljina L	222 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Duljina izboja $L_1$	125 mm
Veličina pločice	9 mm
područje koje se ne može pritezati S	155 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka