

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 40/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Seriya	Master Mute
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Ø drške D_s	40 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
ISO kod držača	A40X SCLCR/L09
Veličina pločice	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Duljina izboja L_1	200 mm
Ukupna duljina L	343 mm
područje koje se ne može pritezati S	240 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka