

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 3xD, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232258 25
GTIN	4045197658456
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

S ravnim žljebovima.**Napomena:**

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 25 - 35 mm

Korisna duljina L₁: 85,7 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX15

Tehnički opis

Stezni vijci	232990 TX15
Korisna duljina L ₁	85,7 mm
Ø područja D _c	25 - 35 mm
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	3xD
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9

232990 TX9

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15

232990 TX15

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600