



## Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 13



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232245 13
GTIN	4045197658074
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

<B>S ravnim žljebovima.</B>

#### Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 34,9 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 20 mm

Duljina drške L<sub>s</sub>: 50 mm

Stezni vijci: 232990 TX8

### Tehnički opis

Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Stezni vijci	232990 TX8
Ø područja D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	34,9 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	50 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	3×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8	232990 TX8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3