



**PU spiralno crijevo od 1/2 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 11×16 mm, korisna dužina crijeva: 4m**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080241 4
GTIN	7391390097477
Razred artikla	08A

## Opis

### Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporan na temperature od -20 / 60 ° C.

### Dio isporuke:

Uključuje **sigurnosnu** čeličnu brzu spojku br. 080285 i čelični nastavak br. 080290.

## Tehnički opis

Materijal	PU spiralno crijevo
Unutarnji Ø crijeva	11 mm
Vanjski Ø crijeva	16 mm
Boja	plava
Priključak brzostezne spojnice	1/2 col
Korisna dužina crijeva	4 m

Priključak utičnog nastavka	1/2 col
maksimalan radni tlak	10 bar
maks. tlak pucanja	35 bar
Vrsta proizvoda	Crijevo

---

## Pribor

Sigurnosna spojkaVanjski navoj Priključni vanjski navoj 1/2 col	080285 1/2
Spojnica s vanjskim navojemGarnitura od 5 dijelova Priključni vanjski navoj 1/2 col	080290 1/2