

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 3×D, tip: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232258 36
GTIN	4045197658463
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

S ravnim žljebovima.**Napomena:**

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 36 - 47 mm

Korisna duljina L₁: 120,6 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX20

Tehnički opis

Ø područja D _c	36 - 47 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Korisna duljina L ₁	120,6 mm
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	3×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600