

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 8xD, tip: 18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232265 18
GTIN	4045197592637
Razred artikla	22G

Opis**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Smanjite vrijednosti posmaka f za 5%, a vrijednosti v_c za 10%.

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 18 - 24 mm

Korisna duljina L_1 : 273,1 mm

Morse konus MK veličina: 3

Stezni vijci: 232990 TX9

Tehnički opis

Stezni vijci	232990 TX9
Korisna duljina L_1	273,1 mm
Ø područja D_c	18 - 24 mm
Morse konus MK veličina	3
Broj oštrica Z	2
izvedba	8xD
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX9	674248 TX9
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8	232990 TX8
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9