



## Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232255 12
GTIN	4045197589095
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

#### Napomena:

Smanjite vrijednosti posmaka  $f$  za 5%, a vrijednosti  $v_c$  za 10%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 111,1 mm

Ø drške  $D_s$ : 20 mm

Duljina drške  $L_s$ : 50 mm

Stezni vijci: 232990 TX7

### Tehnički opis

Ø drške $D_s$	20 mm
Stezni vijci	232990 TX7
Korisna duljina $L_1$	111,1 mm
Ø područja $D_c$	12 - 12,5 mm
Duljina drške $L_s$	50 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX7	232990 TX7