



Glodača glava za velike posmake 7792VX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221900 32/3
GTIN	4059782504356
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

Ø D ₃	17 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD..
Ø reza D _c	32 mm
Ø drške D _s h6	32 mm
Duljina izboja L ₁	70 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	250 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229918 (T15; 2,1 Nm)
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Kut uranjanja α_{\max}	0,88 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	16,3 mm
Kut rezne oštrice κ	13 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229918
--------------	--------