

Yale

Ručna lančana dizalica UNO plus A, nosivost: 1,5t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robusna konstrukcija od vrlo čvrste čeličnog lima kompaktne izvedbe i male mase. Lakohodna **deblokada lanca**. U kućište lijevana vodilica lanca za hod lanca bez smetnji.

Upotreba:

Standardni višenamjenski uređaji za praktičnu, mnogostranu primjenu.

Napomena:

Kod funkcijskog principa **tlakom opterećene kočnice navoja** stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yale višenamjenski uređaji time opremljeni.

Automatska **deblokada lanca** omogućuje **brzo pričvršćivanje** neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se **tlakom opterećena kočnica navoja** ponovno automatski i teret je siguran.

Protuklizna spojka (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.

ATEX izvedba na upit

Tehnički opis

Normalna podizna visina	1,5 m
Nosivost	1500 kg
Materijal kućišta	Čelični lim
Oslobađanje lanca	da
Sila podizanja pri nazivnom teretu	35 daN
Nosivost t	1,5 t
Broj lanaca	1
Težina	9,2 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica