

**Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232245 25
GTIN	4045197658098
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.  
S unutarnjim hlađenjem.

**S ravnim žljebovima.****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 85,7 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 32 mm

Duljina drške L<sub>s</sub>: 60 mm

Stezni vijci: 232990 TX15

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	85,7 mm
Ø područja D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Stezni vijci	232990 TX15
Duljina drške L <sub>s</sub>	60 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	3×D

Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

**Pribor**

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600