



Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 8×D, tip: 25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232265 25
GTIN	4045197592644
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Smanjite vrijednosti posmaka f za 5%, a vrijednosti v_c za 10%.

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 25 - 35 mm

Korisna duljina L_1 : 289 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX15

Tehnički opis

Stezni vijci	232990 TX15
Ø područja D_c	25 - 35 mm
Korisna duljina L_1	289 mm
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600