

**Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232255 13
GTIN	4045197592507
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

**Napomena:**

Smanjite vrijednosti posmaka  $f$  za 5%, a vrijednosti  $v_c$  za 10%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 114,3 mm

Ø drške  $D_s$ : 20 mm

Duljina drške  $L_s$ : 50 mm

Stezni vijci: 232990 TX8

**Tehnički opis**

Ø područja $D_c$	13 - 17,5 mm
Ø drške $D_s$	20 mm
Stezni vijci	232990 TX8
Korisna duljina $L_1$	114,3 mm
Duljina drške $L_s$	50 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8	232990 TX8