



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221900 16/2
GTIN	2050002058453
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Duljina izboja $L_1$	25 mm
Ø $D_3$	5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD..
Veličina izmjenjive rezne pločice	06
Ø reza $D_c$	16 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	188 mm
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229915 (T7; 0,8 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	0,9 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	2,73 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	4,2 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	10 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229915
--------------	--------