


PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Tip: GG

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222818 GG
GTIN	4960664671175
Razred artikla	25A

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Posmak f_z po zubu: 0,06 – 0,25 mm

Tehnički opis

Tip	GG
Posmak f_z po zubu	0,06 – 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNEU 1205 ANER-GL
Vrsta	PR1510
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		