

**BDMT 070302 ER-JS, PR1535, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227148 INOX
GTIN	4960664731152
Razred artikla	25A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$. Točno 90° do $a_p = 4$ mm.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Tip	INOX
Posmak f_z po zubu	0,05 – 0,08 mm
Vrsta	PR1535
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 070302 ER-JS
Vrsta	PR1535
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		