

Mitutoyo**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,005 mm, Mjerno područje: 25mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434622 25
GTIN	4946368840529
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni kao i dodatni analogni indikator. Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje. Mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala, navoji M2,5×0,45.

Prednost:

Dvosmjerno sučelje za Digimatic S1. Crveno/zeleno LCD pozadinsko osvjetljenje za vizualnu procjenu tolerancije GO/±NG. Analogni stupčasti prikaz. Funkcija MAX/MIN-RANGE (vrijednost odstupanja) s frekvencijom od 500 skeniranja/s. Vanjska opskrba energijom preko AC napajanja. Visoka točnost i vrijednost povećanja znamenki od 0,5 μm.

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s Ø 2,5 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje kabel napajanja br. 497661, AC napajanje DC 6V / 2A (CEE verzija Njemačka), podizna ručica.

Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 497081, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Ø stezne drške h6	8 mm
Ø kućišta	59 mm
Mjerno područje	25,4 mm
IP-klasa zaštite	IP 30
Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	≤ 1,8 N
Očitavanje	0,005 mm
Nazivni napon	5,9 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina	168,5 mm
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Granica odstupanja	0,0025 mm
Duljina steznih drški	19,5 mm
Nazivna struja	2 A
Dubina	49,1 mm
Standard	Tvornička norma
Visina znakova	11 mm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
Prihvata	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

Pribor

497661 ADAPTER