

**Mitutoyo****Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,005 mm, Mjerno područje: 50mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434622 50
GTIN	4946368840666
Razred artikla	44A

## Opis

Izvedba:

Veliki digitalni kao i dodatni analogni indikator. Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje. Mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala, navoji M2,5x0,45.

Prednost:

Dvosmjerno sučelje za Digimatic S1. Crveno/zeleno LCD pozadinsko osvjetljenje za vizualnu procjenu tolerancije GO/±NG. Analogni stupčasti prikaz. Funkcija MAX/MIN-RANGE (vrijednost odstupanja) s frekvencijom od 500 skeniranja/s. Vanjska opskrba energijom preko AC napajanja. Visoka točnost i vrijednost povećanja znamenki od 0,5 μm.

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s Ø 2,5 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje kabel napajanja br. 497661, AC napajanje DC 6V / 2A (CEE verzija Njemačka), podizna ručica.

Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 497081, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

## Tehnički opis

Ø stezne drške h6	8 mm
Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	≤ 2,3 N
Ø kućišta	59 mm
Mjerno područje	50,8 mm
IP-klasa zaštite	IP 30
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Nazivni napon	5,9 V
Granica odstupanja	0,004 mm
Dubina	49,1 mm
Duljina	247,8 mm
Nazivna struja	2 A
Duljina steznih drški	19,5 mm
Očitavanje	0,005 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	Tvornička norma
Visina znakova	11 mm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
Prihvati	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 50 mm	023000 50
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

## Pribor

---

497661 ADAPTER