

Mitutoyo**Digitalni visinomjer HDS Absolute Digimatic, visina označavanja: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	445136 600
GTIN	4946368859255
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

ABSOLUTE ravnalo, nema nove postavke referentne točke nakon ponovnog pokretanja i neograničene brzine kretanja. Veliko i glatko ručno kolo. Igla za označavanje i Digimatic izlazni podaci. Veliki LCD prikaz (visina znamenki 12 mm) za jednostavno čitanje bez pogrešaka.

Dio isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 081560 vel. 357, 1 mjerni krak s VHM pločicom br. 443510 vel 300.

Dodatni pribor:

Držač br. 445180, podatkovni kabel br. 497080.

Tehnički opis

Vijek trajanja baterije cca	20000 h
Granica odstupanja	0,05 mm
Presjek mjernih stupova	35×12 mm
Očitavanje	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	1

Visina označavanja	600 mm
Širina površine podnožja	120 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Duljina površine podnožja	180 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Standard	Tvornička norma
Visina znakova	12 mm
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB međusklop
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

Usluge

KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024630 1000
DAkKS kalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024640 1000

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 300 mm	443510 300