

Mitutoyo

Digitalni apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 12,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Višenamjenski standardni mjerni sat. Pouzdan i lako se koristi.

- **Dvosmjerna komunikacija moguća je, npr. za parametrizaciju putem računala (Digimatic S1 sučelje).**
- **Uz ABSOLUTE sustav. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije.**
- **Mogući su jednostavni izračun i identifikacija vršnih vrijednosti.**
- **Opremljen je funkcijom upozorenja za plan kalibracije.**
- **PROCJENA GO/±NG vrši se podešavanjem gornje i donje tolerancije.**

Dio isporuke:

Uključujući 1 bateriju br. 081560 vel. 2032.

Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 497081, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Mogućnost odabira očitavanja	0,0005 mm
Mjerno područje	0 - 12,5 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	≤ 1,5 N
Debljina kućišta	38,1 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Ø kućišta	59 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,003 mm
Standard	Tvornička norma
Visina znakova	11 mm
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB međusklop
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5