



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232255 18
GTIN	4045197592514
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Smanjite vrijednosti posmaka f za 5%, a vrijednosti v_c za 10%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 18 - 24 mm

Korisna duljina L_1 : 269,9 mm

Ø drške D_s : 25 mm

Duljina drške L_s : 56 mm

Stezni vijci: 232990 TX9

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	269,9 mm
Ø drške D_s	25 mm
Ø područja D_c	18 - 24 mm
Stezni vijci	232990 TX9
Duljina drške L_s	56 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX9	674248 TX9
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8	232990 TX8
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9