

HOLEX**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 8×D, tip: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232265 36
GTIN	4045197592651
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**Za rupe do točnosti IT10. **S ravnim utorima.****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530.**Smanjite vrijednosti posmaka f za 5%, a vrijednosti v_c za 10%.**Tehnički opis**

Korisna duljina L_1	349,3 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Ø područja D_c	36 - 47 mm
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Oštrica od 8mm s magnetomski prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600