



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130500 12X1,25
GTIN	4067263036364
Razred artikla	12G

Opis

Izvedba:

Dvodijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika. Ureznik potpuno brušen iz cjeline.

Tehnički opis

4-kutna drška <input type="checkbox"/>	7 mm
Standard	DIN 2181
Ø drške D _s	9 mm
Ø osnovne rupe	10,8 mm
Dubina navoja	24 mm
Vrsta navoja	MF
Ø navoja	12 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Nagib navoja	1,25 mm
Rezni materijal	HSS
Ukupna duljina L	70 mm
Veličina navoja	M12×1,25
Prevlaka	bez prevlake

Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

