



Glodača glava za velike posmake 7792VX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD..
Duljina izboja L ₁	32 mm
Ø reza D _c	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ø D ₃	9 mm
Ø drške D ₅ h6	20 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	204 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,9 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	06
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{maks}	38 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Kut uranjanja α_{\max}	1,4 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	8,2 mm
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229915
--------------	--------