

**Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232245 48
GTIN	4045197658418
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.  
S unutarnjim hlađenjem.

**S ravnim žljebovima.****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 130,2 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 40 mm

Duljina drške L<sub>s</sub>: 70 mm

Stezni vijci: 232990 TX20

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Ø područja D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	130,2 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	70 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	3×D

Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600