

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 5×D, tip: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232260 13
GTIN	4045197592569
Razred artikla	22G

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 13 - 17,5 mm

Korisna duljina L₁: 63,5 mm

Morse konus MK veličina: 2

Stezni vijci: 232990 TX8

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	63,5 mm
Stezni vijci	232990 TX8
Ø područja D _c	13 - 17,5 mm
Morse konus MK veličina	2
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8	232990 TX8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3