

HOLEX**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 8×D, tip: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232265 48
GTIN	4045197592668
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10. **S ravnim utorima.**

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530.**

Smanjite vrijednosti posmaka f za 5%, a vrijednosti v_c za 10%.

Tehnički opis

Stezni vijci	232990 TX20
Ø područja D_c	48 - 65 mm
Korisna duljina L_1	422,3 mm
Morse konus MK veličina	5
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600