



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232255 25
GTIN	4045197592521
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Smanjite vrijednosti posmaka f za 5%, a vrijednosti v_c za 10%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 25 - 35 mm

Korisna duljina L_1 : 288,9 mm

Ø drške D_s : 32 mm

Duljina drške L_s : 60 mm

Stezni vijci: 232990 TX15

Tehnički opis

Ø drške D_s	32 mm
Ø područja D_c	25 - 35 mm
Korisna duljina L_1	288,9 mm
Stezni vijci	232990 TX15
Duljina drške L_s	60 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600