

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
Duljina izboja L_1	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102.
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	A16X STFCR/L11
Seriya	Master Mute
Ø drške D_s	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
područje koje se ne može pritezati S	96 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka