

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, poveznice, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
Ø drške D_s	16 mm
Duljina izboja L_1	80 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102.
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Serija	Master Mute
ISO kod držača	A16X STF CR/L11
područje koje se ne može pritezati S	96 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	poveznice
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka