

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, poveznice, Ø drške / veličina pločice: 12/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260921 12/11
GTIN	4067263623434
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Serija	Master Mute
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102.
Minimalni Ø predbušnja D_{min}	16 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Duljina izboja L_1	60 mm
Ø drške D_s	12 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Ukupna duljina L	120 mm
ISO kod držača	A12X STF CR/L11
područje koje se ne može pritezati S	72 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	poveznice
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka