



Sigurnosna spojka Unutarnji navoj, Priključni unutarnji navoj: 1/2col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080286 1/2
GTIN	7391390292254
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Čelične spojke za komprimirani zrak posjeduju brojne prednosti u usporedbi sa standardnim spojkama od mjedi:

- **Jednostavno rukovanje jednom rukom s minimalnom silom stezanja.**
- **Visoka stopa protoka uslijed minimalnih gubitaka tlaka.**
- **Dugovječnost zahvaljujući komponentama oplemenjenih površina i kaljenih s uskim tolerancijama izrade.**
- **Ekonomičnost – vrijeme amortizacije iznosi maksimalno 2godine.**

eSafe sigurnosne spojnice prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.

Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara Eurostandardu 7.6 (Ø nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.

Tehnički opis

Vrijednost protoka	2250 l/min
maksimalan radni tlak	16 bar

Priključni unutarnji navoj	1/2 col
Materijal	Čelična spojnica
Vrsta proizvoda	Spojka