

**„Hold fast“ lončasti magnet, AlNiCo, Ø: 44mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085968 44
GTIN	5012095492214
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Za skidanje magnetu s izratka pomoću tlačnog vretena. S 2 navojna provrta M8 za učvršćenje držača.

Tehnički opis

Težina	0,6 kg
Broj pričvrtnih navoja	2
Pričvrtni navoj u magnetskoj glavi	M8 mm
Nazivna sila stezanja	200 N
Visina magnetskog tijela	44,5 mm
Ø	44 mm
Materijal jezgre magnetu	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Lončasti magnet

