

**Garant****Digitalni mikrometar HCT IP67 i Bluetooth, Mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421575 25-50
GTIN	4067263036661
Razred artikla	41B

**Opis****Izvedba:**

Inovativni vanjski mikrometar IP67 HCT s Bluetooth 5.0 i **znamenka od 12 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Zbog automatskog isključivanja postiže se vrlo dugo trajanje baterije. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine izrađene od tvrdog metala i zaobljene. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je u svakom položaju. Kompatibilno s dodatnom mobilnom aplikacijom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (besplatno dostupno za Android i iOS) i HCT Windows aplikacijom (dostupno za Windows). Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključujući 1 bateriju br. 081560 vel. CR 2032. 1 Etalon.

**Tehnički opis**

Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
------------------	------------------------------

Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HCT Windows App
Opskrba energijom	na bateriju
Granica odstupanja	2 µm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 67
Broj etalona	1
Visina znakova na LCD ekranu	12 mm
Serijski broj	HCT
Izvedba mjerne površine	tvrdi metal
Očitavanje	0,0005 col
Izvedba vretena	kaljeni i brušeni
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,001 mm
Kosina osovine	1 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Vreteno Ø	6,5 mm
Kalibriranje	B2
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inča
Prihvatanje	Bluetooth prihvatanje
Prebacivanje s relativnog na apsolutno mjerenje i obrnuto	da
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

022040 100

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

022050 100

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032