

**Garant****Garnitura digitalnih mikrometara HCT IP67 i Bluetooth, Mjerno područje: 0-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Razred artikla	41B

**Opis****Izvedba:**

Inovativni vanjski mikrometar IP67 HCT s Bluetooth 5.0 i **znamenka od 12 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Zbog automatskog isključivanja postiže se vrlo dugo trajanje baterije. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je u svakom položaju.

Kompatibilno s dodatnom mobilnom aplikacijom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (besplatno dostupno za Android i iOS) i HCT Windows aplikacijom (dostupno za Windows). Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Mikrometri br. 421575. Uključen etalon.

**Tehnički opis**

Broj mjernih vijaka	4
---------------------	---

Serijski broj	HCT
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HCT Windows App
Tip baterije	Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj etalona	3
Broj sadržanih baterija	4
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerno područje	0 - 100 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S2
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

Kalibriranje Garnitura mikrometara mjerno područje 0-100 mm	020430 0-100
DAkS kalibriranje Garnitura mikrometara Mjerno područje 0-100 mm	020440 0-100

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------