

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 5×D, tip: 18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232260 18
GTIN	4045197592576
Razred artikla	22G

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 171,5 mm

Morse konus MK veličina: 3

Stezni vijci: 232990 TX9

**Tehnički opis**

Ø područja D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Stezni vijci	232990 TX9
Korisna duljina L <sub>1</sub>	171,5 mm
Morse konus MK veličina	3
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

**Pribor**

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8	232990 TX8
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX9	674248 TX9
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2