

MIRKA**Brusna ploča na čičak (CER) Galaxy Višestruke rupe, Ø 150 mm, Granulacija: 1000****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 567787 1000 |
| GTIN | 6416868554427 |
| Razred artikla | 56M |

Opis**Izvedba:**

Mirka® Galaxy, novo inovativna sredstvo za brušenje kombinira učinkovitost s dugim životnim vijekom bez začepjenja zahvaljujući novom keramičkom zrnu koje se samo oštiri i Multifit rupama. Plavo keramičko zrno ostaje trajno oštro jer se lomi kroz upotrebu zahvaljujući svojoj strukturi i tako ima učinak samooštrenja. Mirka® Galaxy koristi novi koncept Mirka Multifit – zahvaljujući optimalnom položaju rupa, na bilo kojem stroju može se koristiti sredstvo za brušenje bez potrebe za posebnim uređajem. Multifit uzorak rupa savršeno je uravnotežen za dugo trajanje rada i usisavanje prašine. Mirka® Galaxy serija temelji se na nosivom materijalu od poliesterskog filma s premazom i dostupna je u cjelokupnom rasponu zrna, od krupne 40-ke do fine 2000-ice. Mirka® Galaxy idealan je sveobuhvatni proizvod i može se koristiti na mekim i tvrdim površinama.

Sa **stabilnim nosačem filma**. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

Prednost:

- **Dug vijek trajanja bez začepjenja, a uz otpornost na prašinu te sporo trošenje keramičkih zrnaca.**
- **Efekt samostalnog oštrenja automatskim lomljenjem strukture – stvaranje novih rubova.**
- **Galaxy Mirka® koristi novi višeslojni uzorak rupa i tako održava savršenu ravnotežu između dugog vijeka trajanja i odvođenja prašine.**

- **Dulji vijek trajanja zahvaljujući premazu koji optimalno odbija prašinu. Zahvaljujući tom premazu, prašina ne ostaje na sredstvo za brušenje i tako, zajedno s uzorkom s više otvora, osigurava bolje uklanjanje prašine.**
- **Jednak rezultat brušenja zbog savršeno jednoličnog trošenja zrna.**
- **Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.**

Upotreba:

- **Lakovi**
- **Gips / lopatica**
- **Plastika**
- **Masa za izravnanje**
- **Pretpremaz**
- **Mineralni materijal**
- **Meko drvo / crnogorično drvo**
- **nehrđajući čelik**
- **Čelik**
- **Sintetički materijali**
- **Furnir**
- **Iverice**
- **plastični materijali**
- **Staklena vlakna**
- **Puno drvo**
- **MDF / HDF**
- **Meki čelik / ugljik**
- **NE-metali**
- **Uklanjanje laka**
- **Brušenje laka**

Moguća suha i mokra uporaba na drvetu, laku, metalu i plastičnim površinama.

Vrlo kvalitetno keramičko brusno zrno koje se samo oštiri (CER), otvoreno raspršivanje.

Univerzalna primjena za grubo brušenje, međubrušenje i krajnje brušenje.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ø ploče | 150 mm |
| Uzorak rupica | Multifit-bušenje rupa |
| Granulacija | 1000 |
| Seriya | Galaxy |
| Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika |
| Podloga sredstva za brušenje | Tkanina od poliamida |
| Udio željeza, sumpora i klor | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Atribut imena proizvoda | Ø 150 mm |
| Prihvat | Čičak |
| Moguće usisavanje prašine | da |
| Oznaka proizvođača | GALAXY |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s |
| Vrsta proizvoda | Brusna ploča na čičak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |