



LED svjetiljka 360° s funkcijom prigušenja CONNECT, Tip: AREA-10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Radne svjetiljke Scangrip CONNECT temelje se na CAS sustavu i kompatibilne su s baterijama od 18 V svih vodećih proizvođača električnih alata.

Visokoučinkovita LED svjetiljka na bateriju s homogenim osvjetljenjem bez odsjaja. Robusno plastično kućište svjetiljke otporno na udarce savršeno je za sva radna okruženja. Moguća montaža na SCANGRIP® stativ. Za CAS 18 V baterije, 18 V baterije vodećih proizvođača električnih alata ili izravnu vezu na SCANGRIP® napajanje.

- **Kut širenja svjetlosnog snopa od 360° ili 180°.**
- **Može se zatamniti u pet razina.**
- **BLUETOOTH upravljanje osvjetljenjem omogućuje uključivanje / isključivanje do četiri svjetiljki i podešavanje izlazne svjetlosti u pet stupnjeva ovisno o zadatku.**

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Svjetiljke se isporučuju bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije, punjače i strujne adaptere za žično napajanje možete pronaći pod 073870 – 073890 i 081249.

Tehnički opis

Ukupna širina	200 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Ukupna duljina	212 mm
Ukupna visina	395 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Napon baterije	12 V
Napon baterije	18 V
Jakost svjetlosti	1000 - 10000 lm
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Površinska svjetiljka