

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, poveznice, Ø drške / veličina pločice:  
25/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Veličina pločice	9 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	43 mm
Ukupna duljina L	200 mm
ISO kod držača	A25R SCLCR/L09
Stezna visina L <sub>2</sub>	23 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Udaljenost vrha od osi	13,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Primjena	poveznice
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

