

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, poveznice, Ø drške / veličina pločice:
10/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ø drške D_s	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Duljina glave L_1	20 mm
Veličina pločice	6 mm
ISO kod držača	A10K SCLCR/L06
Primjena	poveznice
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeača šipka

