

Garant

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, poveznice, Ø drške / veličina pločice:
20/09mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269985 20/09
GTIN	4067263786924
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	11 mm
Stezna visina L ₂	18 mm
Ukupna duljina L	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
ISO kod držača	A20R SCLCR/L09
Ø drške D _s	20 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	22 mm
Duljina glave L ₁	36 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	9 mm
Primjena	poveznice
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

