

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, poveznice, Ø drške / veličina pločice:
8/06mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ø drške D_s	8 mm
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Duljina glave L_1	20 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	10 mm
Stezna visina L_2	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	A08H SCLCR/L06
Primjena	poveznice
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

