

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, poveznice, Ø drške / veličina pločice:
12/06mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269985 12/06
GTIN	4067263786900
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	A12L SCLCR/L06
Stezna visina L ₂	11 mm
Ø drške D _s	12 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	14 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Duljina glave L ₁	24,3 mm
Primjena	poveznice
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

