

Yale

Vozno postolje za teške terete tipa LX, s polugom za podizanje upravljivo, nosivost: 12t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086009 12
GTIN	4025092163798
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Vozna postolja za teške terete u tri točke za transport srednje teških tereta. S rudom i jednim stražnjim voznim postoljem. Dva stražnja vozna postolja identična su i spojena s pomoću podesivih vodilica. Prednji i stražnji dijelovi voznog postolja mogu primiti po 50 % ukupne nosivosti.

Dio isporuke:

Tri dijela voznog postolja, dva spojna segmenta, poluga za podizanje.

Tehnički opis

Broj prednjih kotača	8
Težina	80 kg
Širina kotača	90 mm
Visina prednje nosive površine	115 mm
Područje podešavanja stražnjeg segmenta od - do	500 - 1400 mm
Broj stražnjih kotača	8
Visina stražnje nosive površine	115 mm
Nosivost	12 t

Ø kotača	85 mm
Širina stražnje nosive površine	250 mm
Duljina prednje nosive površine	400 mm
Duljina stražnje nosive površine	300 mm
Oznaka proizvođača	LX-12
Širina prednje nosive površine	220 mm
Vrsta proizvoda	Vozna naprava za teški teret